

# 仕様書（別紙）

調達物品及び構成詳細は下記のとおりとする。

- 1 デジタル式乳房用 X 線診断装置 AMURET Innovality ..... 1 式
  - 1.1 AMULET Innovality (DR 3500 W 24×30 W/O FSW+) ..... 1 台
  - 1.2 フットスイッチ Innovality (DR3500 FOOTSW WXC) ..... 1 台
  - 1.3 操作卓 (CONTROL DESK) ..... 1 台
  - 1.4 電源ケーブル(15m) Innovality (DR 3500 AC CORD 15M) ..... 1 本
  - 1.5 Exposure SW (リモートタイプ)fs (EXPOSURE SWITCH REMOTE AR)  
..... 1 式
  - 1.6 モニタ用アーム (MONITOR ARM) ..... 2 本
  - 1.7 アンカープレート (ANCHOR PLATE(AMULET 用)) ..... 1 枚
  - 1.8 FCR ネットワーク接続ケーブル STP15M(FD) (IP-IDT STP CBL FD 15M)  
..... 2 本
  - 1.9 AWS-h (AMULET Innovality 制御ワークステーション) (3000AWS A9-V9.3 SWL)  
..... 1 式
  - 1.10 3000AWS 用 2M カラーディスプレイ JVC (3000AWS LCD 2MCLR JVC)  
..... 1 台
  - 1.11 3000AWS 絶縁トランス (3000AWS INSULATION BOX A) ..... 1 個
  - 1.12 コンソール用 電源タップ (CL TAP-WCH2434H) ..... 6 個
  - 1.13 DICOM SE 費 (AWS DICOM COST/SI) ..... 1 式
  - 1.14 FPD 1 ショット ファントーム M 24×30 (1SHOT PHANTOM 24×30 HA#)  
..... 1 式
  - 1.15 FCR 1 ショット ファントーム M 用 40mm ジグ  
(FCR 1SHOT PHANTOM M PLUS 40mm SPACER) ..... 1 式
  - 1.16 温度センサ(1 個) (NE10-T1) ..... 1 個
  - 1.17 CR/DR 設置消耗品キット (SETTI KIT/M) ..... 1 式
  - 1.18 18×24 シフト圧迫板(SMALL) Innovality  
(COMP PLATE 18×24 SP SMALL HA#) ..... 1 枚
  - 1.19 18×24 シフト圧迫板 Innovality  
(COMP PLATE 18×24 SP HA#) ..... 1 枚
  - 1.20 COMFORT COMP なごむねソフトウェア Innvality  
(DR3500 COMFORT COMP SWL) ..... 1 式

|      |  |     |
|------|--|-----|
| 1.21 | COMFORT COMP なごむね取扱説明書 Innvality<br>(DR3500 COMFORT COMP MANUAL) ..... | 1 冊 |
| 1.22 | 1.8 倍拡大撮影台キット Innvality (MAG TABLE HA) .....                           | 1 式 |
| 1.23 | 拡大角型スポット圧迫板 Innvality (COMP PLATE MAGSPOT 9×9 HA)<br>.....             | 1 枚 |
| 1.24 | 拡大撮影用圧迫板 Innvality (COMP PLATE MAG1.8 16×20 HA) ....                   | 1 枚 |
| 1.25 | 角型スポット圧迫板 Innvality (COMP PLATE SPOT 9×9 HA) .....                     | 1 枚 |
| 1.26 | デコレーションシール(LIGHT CIRCLE) fs<br>(AMULET F/S WRAP LIGHT CIRCLE) .....    | 1 個 |
| 1.27 | 3000AWS 用 3M モノクロディスプレイ JVC (3000AWS LCD3MGRY JVC A)<br>.....          | 1 台 |
| 1.28 | 詳細画像表示機能用ソフトウェア (AWS PRECISE ENLARGEMENT SWL)<br>.....                 | 1 式 |
| 1.29 | 過去画像参照用機能用ソフトウェア (AWS REFERRAL VIEWING SWL)<br>.....                   | 1 式 |
| 1.30 | 有線バーコードリーダーキット (USB BCR DL) .....                                      | 1 式 |
| 1.31 | 有線バーコードリーダースタンド (USB BCR STAND DL) .....                               | 1 台 |
| 1.32 | 乳腺量測定機能用ソフトウェア (AWS BD MEASUREMENT SWL) .....                          | 1 式 |
| 1.33 | マンモグラフィダイナミック処理アップグレードライセンス<br>(AWSDYN VISUAL II SWL) .....            | 1 式 |
| 1.34 | 8 ポートスイッチング HUB(Gb) (AT-GS920/08) .....                                | 3 個 |
| 1.35 | FCR ネットワーク接続ケーブル UTP3M(FD) (NW UTP-STR CBL FD 3M)<br>.....             | 5 本 |
| 1.36 | FCR ネットワーク接続ケーブル UTP5M(FD) (NW UTP-STR CBL FD 5M)<br>.....             | 1 本 |
| 1.37 | オーダーリング + X 線コント (新規/F-RIS)<br>(IS ORD/X-CONT COST F-RIS(STD)) .....   | 1 式 |
| 1.38 | オーダーリング + X 線コント メニュー数加算<br>(IS ORD/X MENU COST(1-3000)) .....         | 1 式 |
| 1.39 | オーダーリング + X 線コント 端末数加算<br>(IS ADD CLEIENT COST(STD)) .....             | 1 式 |
| 1.40 | オーダーリング + X 線コント X 線数量加算<br>(IS ADD X-CONT COST(STD)) .....            | 1 式 |
| 1.41 | 机.....   | 1 台 |
| 1.42 | 除湿器.....   | 1 台 |
| 1.43 | X 線量測定.....  | 1 式 |

|      |  |     |
|------|--|-----|
| 1.44 | 電源・配線作業 .....  | 1 式 |
| 1.45 | マンモファントム (マンモファントム RMI156 型(ケース付)) .....               | 1 個 |
| 1.46 | マンモステップ ファントム<br>(マンモステップファントム(フレーム付) AGH-D210F) ..... | 1 個 |
| 1.47 | Windows Client Access License (5CAL) .....             | 1 式 |
| 1.48 | Strage 接続 .....  | 1 式 |
| 1.49 | マンモグラフィレポート テンプレート .....                               | 1 式 |
| 1.50 | 診断 RIS クライアント追加ライセンス .....                             | 1 式 |
| 1.51 | DICOM MWM 接続(サーバー接続タイプ).....                           | 1 式 |
| 1.52 | DICOM MPPS 接続(サーバー接続タイプ) .....                         | 1 式 |
| 1.53 | MWM/MPPS 新規接続作業費 .....                                 | 1 式 |
| 1.54 | 交通費・宿泊費 .....  | 1 式 |

2 メーカー情報 富士フイルムメディカル株式会社

以上